

УДК 629.7.05-514.1

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10014-82

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 6801А

Срок действия продлен до 01.01.90

Проверено в 1989 г.

Срок действия продлен до 01.01.95

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 11 ноября 1982 г.

№ 298-89

срок действия установлен с 1 июля 1983 г.
до 1 июля 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки управления приборные, устанавливаемые на индикаторах (приборах), пультах и щитках управления, размещаемых на рабочих местах экипажа самолетов и вертолетов. Приборные ручки управления предназначены для работы в различных климатических условиях.

Издание официальное

ГР 8267071 от 29.12.82


Перепечатка воспрещена



№ изм.	1	2	3
№ изв.	10605	11168	11739
Изм. № дубликата			
Изм. № подлинника			4958


2. Конструкция, размеры и коды ОКП ручек должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

Для типоразмеров 1 и 2



Черт. 1

Для типоразмеров 3-7
Остальное - см. черт. 1



Черт. 2

*Размер обеспеч. инстр.

**Размер для справок.

№ изм. 3
№ изв. 11739

4958

Име. № дубликата
Име. № подлинника

		Размеры, мм																			Поз. 1		Поз. 2		Масса, кг	
	Типо- размер	Код ОКП	α^* Пред. откл. Н9	α_1^{**}	α_2	α_3	D	D_1	D_2	D_3	H	H_1	h	h_1	l^*	l_1	r	r_1	r_2	Количество						
					Н14	Н14	Н14	Н14	$\pm 0,3$	Н14	Н14	Н14	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	Н11	$\pm 0,2$	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$	1						
																				Материал	Масса, кг	Обозначение				
	1	5 9569 0031 09	3	M2,5- 5H6H	4,0	-	16	24	8	16	20	1,2	5	-	2,5	3	60	5	1,0	Прессовочный ма- териал ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" черного цвета ГОСТ 17478-72. Допускается ДСВ-4-Р-2М марок "Л" и "О"	0,005	1-ОСТ 1 11779-74	0,007			
	2	5 9569 0032 08	4	M3- 5H6H	5,5	7,5	20	32	12	20	22	1,2	8	5	3,5	5	80	8	1,6		0,006	2-ОСТ 1 11779-74	0,008			
	3	5 9569 0033 07	6				25	40	16	28	25	1,2	10	7	5,0		90	1,0	2,5		0,008	1-ОСТ 1 11780-74	0,013			
	4	5 9569 0034 06					9,0	30	48	20	30	2,0	7,0	0,009	0,027						2-ОСТ 1 11780-74			0,034		
	5	5 9569 0035 05					8	3	4,5	16	21	8	16	20											1,2	5
	6	5 9569 0036 04	3				M2,5- 5H6H	4,0	6,0	20	32	12	20	22	1,2		5	2	2,5		3	60	5	1,0	0,006	4-ОСТ 1 11780-74
	7	5 9569 0037 03	4																							
3	11739																									

3. Неуказанные радиусы скруглений R (0,3 \pm 0,1) мм.
4. Треугольник залить эмалью ЭП-572 белого цвета ТУ 6-10-1539-76. Допускается эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии ручек.
6. Остальные технические требования - по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения приборной ручки управления типоразмера 3:
Ручка 3-ОСТ 1 10014-82

* Размер обеспеч. INSTR.
** Размер для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № дубликата

Ив. № подлинник

4958