

№ ИЗМ	1	2	3
№ ИЗВ	10605	111168	111739

УДК 629.7.05-514.1

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10013-82

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 6800А

Срок действия продлен до 01.01.90

ОКП 75 9560

Проверено в 1989 г.

Срок действия продлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 11 ноября 1982 г. № 298-89

срок действия установлен с 1 июля 1988 г.
до 1 июля 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки управления приборные, устанавливаемые на индикаторах (приборах), пультах и щитках управления, размещаемых на рабочих местах экипажа самолетов и вертолетов. Приборные ручки управления предназначены для работы в различных климатических условиях.

Изв № дубликата
Изв № подлинника

Издание официальное







ГР 8267066 от 29.12.82

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция, размеры и коды ОКП ручек должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.


Для типоразмеров 1 - 4



Черт. 1

Для типоразмеров 5-11

Остальное - см. черт. 1



Черт. 2

* Размер обеспечен инстр.

** Размер для справок.

№ в. № дубликата	3
№ в. № подлинника	11739

4957

№ в. № дубликата	
№ в. № подлинника	

Типо-размер	Код ОКП	Размеры, мм																Поз. 1 Количество	Поз. 2 Втулка	Масса, кг	
		d^* H9	d_1^{**}	d_2 H14	d_3 H14	D H14	D_1 H14	D_2 $\pm 0,3$	H H14	H_1 H14	h $\pm 0,3$	h_1 $\pm 0,2$	l^* H11	r $\pm 1,0$	r_1 $\pm 0,3$	r_2 $\pm 0,2$					
1	75 9569 0021 00	3	M2,5-5H6H	4,0	-	14	10	12	8	16	10	2,5	60	5	1,0	Прессовочный материал ДСВ-2-Р-2М марок "Л" и "О" черного цвета ГОСТ 17478-72. Допускается ДСВ-4-Р-2М марок "Л" и "О"	0,004	1-ОCT 1 11779-74	0,006		
2	75 9569 0022 10					16	18		12	5			6	1,6		0,007	0,009				
3	75 9569 0023 09					18			10	18			80	8	2-ОCT 1 11779-74	0,010					
4	75 9569 0024 08					20			12				3,5	0,009		0,012					
5	75 9569 0025 07	6	M3-5H6H	5,5	7,5	14	25	16	16	22	16	5,0	90	10	2,0	1-ОCT 1 11780-74	0,013				
6	75 9569 0026 06					25			16	0,016			0,021								
7	75 9569 0027 05					16	30	20	20	25			7,0	12	2,5	2-ОCT 1 11780-74	0,034				
8	75 9569 0028 04	3	M2,5-5H6H	4,0	4,5	14			8	16			2,5	60	5		1,0	3-ОCT 1 11780-74	0,006		
9	75 9569 0029 03					16			12	10				80	6	1,6	0,007		0,009		
10	75 9569 0045 03					18			18					3,5	8		0,007	4-ОCT 1 11780-74	0,010		
11	75 9569 0046 02					20			12					0,009	0,012						

3. Неуказанные радиусы скруглений $R(0,3\pm 0,1)$ мм.

4. Точку допускается гравировать, залить эмалью ЭП-572 белого цвета ТУ 6-10-1539-76.

Допускается эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии ручек.

6. Остальные технические требования – по ОСТ 1 80063-73.

Пример наименования и обозначения приборной ручки управления типоразмера 2:

Ручка 2-ОСТ 1 10013-82

*Размер обеспеч. инстр.

**Размер для справок.

№ изм 1 2 3

№ изм 11168 111739

10605

11168

111739

111739

4957

4957

4957

4957

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
	Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.							

Изв. № Дубликата	
Изв. № подлинника	4.957